


KØLESKAB TIL PRØVEFLASKER



Kassetterne kan bruges i Foss & Bentley laboratorie udstyr.

| | |
|---------------------------|--|
| Strømforsyning: | 24VDC |
| Strømforbrug: | 4.5 A |
| Temperatur: | 0 - 40 C (+/- 2). Temperaturen kan logges i en særskilt computer. |
| Størrelse: | H: 46 x W: 43 x D: 78. Andre størrelser kan leveres. |
| Maks. antal prøveflasker: | 80 stk. Kan forøges afhængig af flaskestørrelse. |
| Kølemetode: | Kompressor (Danfoss). |
| Køletemperatur: | Mindre end 4 °C (Låge åben en gang 1/2 time, omgivelsestemperatur mindre end 40 C). |
| Prøveflasker: | Flaskeholderen kan på forespørgsel leveres til andre flaskestørrelser. |
| Option: | Køleskabet kan leveres med integreret prøveudtagningsventil. |
| Elektrisk montering: | DC forsyning 24 VDC Brun ledning +24v Blå ledning -24v Køleskabet er testet for korrekt køling indenfor området 0 °C - 10 °C. |

019410091001_DK_Køleskab

Ingeniørfirmaet

POUL TARP A/S

Jomfruløkken 4 · DK-8930 Randers NØ · Tel. +45 8642 5600 · Fax +45 8641 8973 · pt@tarp.dk · www.tarp.dk

KEYSYSTEM®

DME
Dansk Mejeri Elektronik A/S